



TEHNILINE INFORMATSIOON





TEHNILINE INFORMATSIOON

VOOLUKIIRUS

Tavaliselt 1,0 ml/min 0,9% NaCl lahusega. Voolukiirus sõltub oluliselt nebuliseeritavast lahusest.

Aerosoolsete tilkade suurus:

Flexineb E3 tekitab aerosoolseid tilku hingatavasse suurusvahemikku, et tagada aine jõudmine hobuse hingamisteedesse. Aerosoolsete tilkade suurus sõltub tugevalt nebuliseeritavast lahusest.

FLEXINEB E3 ANUMA MAHT:

Flexineb E3 anum mahutab 10 ml vedelikku, kuid seda saab suurendada kuni 30 ml-ni, kasutades komplektis olevat Flexineb anuma mahu suurendajat. Flexineb E3 kontrollerial on taimerifunktsioon, seetõttu tuleb mahu suurendajat kasutades kontrolleri uuesti käivitada nebulisatsiooni lõpuleviimiseks.

AKU:

- Tüüp: 7,4 V liitiumioonlaetav aku. Kasutada ainult Flexineb'i komplektis olevat akut. Teist tüüpi aku kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu.
- Tööaeg: 6 tundi täislaetud akuga.

AKU LAADIMINE:

Kasuta ainult Flexineb'i komplektis olevat laadijat. Teise laadija kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu. Täielikult tühjenenud aku täielikuks laadimiseks kulub 4–5 tundi.

VÕRGUTOIDE: (Sisend: 100–240 V AC / 50–60 Hz)

Flexineb E3-d saab kasutada ka koos komplektis oleva laadijaga otse vooluvõrgust. Sama laadija laeb ka akut. Kasuta ainult Flexineb'i laadijat. Teise laadija kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu ning tühistab garantii.

KESKKONNATINGIMUSED:

- Töötamine: +5 °C kuni +45 °C ja kuni 95% suhtelist õhuniiskust
- Hoiustamine ja transport: –20 °C kuni +45 °C ja 15% kuni 95% suhtelist õhuniiskust